



Accu-klopboorschroefmachine, Type: M12FPD2XK



Bestelgegevens

| | |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer | 070110 M12FPD2XK |
| GTIN | 4058546220839 |
| Artikelklasse | 03L |

Omschrijving

Uitvoering:

- **Krachtige accu-klopboorschroefmachines met 2 standen, met draaimomentinstelling met meerdere standen.**
- **REDLITHIUM-ION™ Red Li-ion-accu's met controle van de afzonderlijke cellen en weergave van ladingsniveau.**
- **Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur.**
- **Metaal FIXTEC-snelspanboorhouder met asvergrendeling.**
- **Handvat met softgrip voor een groot bedieningscomfort.**
- **Led-verlichting van het werkgebied.**
- **Borstelloze POWERSTATE™-motor (niet maat M18BPD4) voor het hoogste rendement. Zeer geringe slijtage en tot 10 keer langere levensduur ten opzichte van standaard-DC-motoren.**
- **REDLINK PLUS™-elektronica – overbelastingsbeveiliging en vermogensmanagement.**

FUEL™ compacte accu-slagschroefmachine, 6-in-1 schroefoplossing. Afneembaar boorhoudersysteem met 3 hulpstukken voor optimale flexibiliteit.

Voordeel:

6-in-1-schroefoplossing.

Levering:

Inclusief 2x Li-ion-accu's, lader, transportkoffer (HD-box) en riemclip, 13 mm snelwisselsnelspanboorhouder, excenterhulpstuk, hoekschroefhulpstuk.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u vanaf nr. 073814 – 073816, 073827 en 073840.
De juiste Bluetooth-Tracking-module vindt u onder 070103 BTT-1.

Technische beschrijving

| | |
|---|-------------------------------|
| Gewicht | 1,2 kg |
| Maximaal toerental 2e versnelling | 1700 min ⁻¹ |
| Motortype | FUEL™ |
| Maximaal toerental 1e versnelling | 0 - 450 min ⁻¹ |
| Typisch gebruik | Strong |
| Maximale spiraalboor-Ø in hout | 35 mm |
| Accuspanning | 12 V |
| Maximale spiraalboor-Ø in staal | 13 mm |
| Aantal inbegrepen accu's | 2 |
| Maximale spiraalboor-Ø in beton | 13 mm |
| Accutype | Lithium-ion |
| maximaal draaimoment | 37 Nm |
| Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type B 12 V |
| Accucapaciteit | 2 Ah |
| Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie | 30,8 m/s ² |
| Verpakking | Systeemkoffer (HD=Heavy Duty) |
| Fabrikantnummer | M12FPDXKIT-202X |
| Snelspanhouder spanbereik | 1,5 - 13 mm |
| Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie | <2,5 m/s ² |
| Energievoorziening | Accuvoeding |
| geschikt voor materiaal | Staal |
| geschikt voor materiaal | Beton |
| geschikt voor materiaal | hout |
| geschikt voor materiaal | Metselwerk |
| Producttype | Klopboorschroefmachine |

Accessoires

| | |
|--|----------------|
| Li-ionsysteem M4B2/M12B2 Accutype MB12 | 073814 MB12 |
| Acculader Type M1218C | 073840 M1218C |
| Acculader Type M1218FC | 073840 M1218FC |