



Dopsleutelassortiment, 3/8 inch-vierkant, VDE-geïsoleerd 17-delig, Type: 6



Bestelgegevens

Bestelnummer	633995 6
GTIN	4013288190970
Artikelklasse	63F

Omschrijving

Uitvoering:

Dopsleutelassortiment **volledig geïsoleerd tot 1000 V** volgens **DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M3,5– M12.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchromd.

Levering:

Doppen 6-kant, VDE-geïsoleerd: 14 St. maat 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Verlengstukken, VDE-geïsoleerd: 91 mm en 166 mm

Ratel, VDE-geïsoleerd: 1 st.

Opgeborgen in: Stoffen vouwtas met klittenbandsluiting

Materiaal: Chroom-molybdeenstaal

Hoogte: 60 mm

Aandrijfvierkant: 3/8 inch

Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 6-19 mm

Technische beschrijving

Aantal delen	17
Bitsoort	6-kant-dopsleutel

Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	6-19 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Fabrikantnummer	8100 SB VDE 1
Norm	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Materiaal	Chroom-molybdeenstaal
Verpakking	Stoffen vouwtas, klittenbandsluiting
Lengte	300 mm
Breedte	180 mm
Hoogte	60 mm
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Dopsleutel