

Ansell**Handschoenen, paar HyFlex® 11-818, Handschoenmaat: 11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094358 11
GTIN	10076490478527
Artikelklasse	04P

Omschrijving**Uitvoering:**

HyFlex® 11-818. Met innovatieve coating voor een driemaal langere levensduur dan vergelijkbare handschoenen. Nylon spandex-dragermateriaal met **18-gauge** breitechiek voor een optimale tast bij fijne werkzaamheden. **Siliconen- en latexvrij**. Bijzonder geschikt voor hantering van kwetsbare onderdelen, fijne montage van kleine schroeven, uitrusting van productiestraten.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Grip bij natheid	goed
Handschoenmaat	11
Pasvorm	zeer goed

siliconenvrij	nee
Tastgevoel	zeer goed
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.
DMF-vrij	nee
Ademend	zeer goed
Materiaal coating	Nitril / PU
Grip bij olie	goed
Serie	HyFlex®
Handschoentype	Universele handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100
Inhoud	12
Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
Handschoeneigenschap	latexvrij
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
Handschoeneigenschap	Huidvriendelijk voor personen met een allergie
EN 388	3121A
Dragermateriaal	Nylon spandex
Coating	Nitrilschuim
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Precisie
Lengte	200 mm
Kleur	blauw
Gewicht	16,5 g
Breitechnologie	18G
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Materiaal	Nitrilschuim
Snijbeschermingsklasse	A
Producttype	Universele handschoenen

