



WOHX 10T304 rechts, W00, Soort: P25M

Bestelgegevens

Bestelnummer	268909 P25M
GTIN	4047109056572
Artikelklasse	24T

Omschrijving

WOHX 10T304 rechts P25M Soort: P25M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/min
 Snijsnelheid v_c Neventoepassing: 120 - 180 m/min

Technische beschrijving

Soort	P25M
Hoofdtoepassing	P
Snijsnelheid v_c Neventoepassing	120 - 180 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Snedecondities	licht onderbroken
Neventoepassing	M
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
ISO-code wisselplaat	WOHX 10T304 R
Aantal wisselingen/snij kanten	3
Productnaamattribuut	W00
Spaanhoek	12 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien