



WOHX 100504 rechts, W01, Soort: P25M

Bestelgegevens

Bestelnummer	268906 P25M
GTIN	4047109057463
Artikelklasse	24T

Omschrijving

WOHX 100504 rechts P25M Soort: P25M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/min
 Snijsnelheid v_c Neventoepassing: 120 - 180 m/min

Technische beschrijving

Snijsnelheid v_c Neventoepassing	120 - 180 m/min
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Soort	P25M
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Neventoepassing	M
Hoekradius	0,4 mm

Snedecondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	WOHX 100504 R
Aantal wisselingen/snijanten	3
Productnaamattribuut	W01
Spaanhoek	6 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien