

 KOMET**WOHX 02T001 links, W00, Soort: BK6440**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268911 BK6440
GTIN	4047109226364
Artikelklasse	24T

Omschrijving

WOHX 02T001 links BK6440 Soort: BK6440

Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,2 mmVoeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 240 m/minSnij snelheid v_c Neventoepassing: 80 - 160 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Neventoepassing	80 - 160 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,2 mm
Neventoepassing	M
Snedecondities	sterk onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 240 m/min
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM

Hoekradius	0,1 mm
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Soort	BK6440
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	WOHX 02T001 L
Aantal wisselingen/snijanten	3
Productnaamattribuut	W00
Spaanhoek	12 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien