



WOHX 060302 links, W00, Soort: P25M

Bestelgegevens

Bestelnummer	268915 P25M
GTIN	4047109055766
Artikelklasse	24T

Omschrijving

WOHX 060302 links P25M Soort: P25M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/min
 Snij snelheid v_c Neventoepassing: 120 - 180 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Neventoepassing	M
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoekradius	0,2 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
Hoofdtoepassing	P
Soort	P25M

Snij snelheid v_c Neventoepassing	120 - 180 m/min
ISO-code wisselplaat	WOHX 060302 L
Aantal wisselingen/snij kanten	3
Productnaamattribuut	W00
Spaanhoek	12 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien