


WOHX 06T302 links, W01, Soort: BK6425

Bestelgegevens

Bestelnummer	268916 BK6425
GTIN	4047109225961
Artikelklasse	24T

Omschrijving

WOHX 06T302 links BK6425 Soort: BK6425
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/min
 Snijsnelheid v_c Neventoepassing: 120 - 180 m/min

Technische beschrijving

Neventoepassing	M
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
Snedeccondities	licht onderbroken
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoekradius	0,2 mm
Soort	BK6425
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Snijsnelheid v_c Neventoepassing	120 - 180 m/min

Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	WOHX 06T302 L
Aantal wisselingen/snijanten	3
Productnaamattribuut	W01
Spaanhoek	6 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien