


DOHT 11T304 links, W60, Soort: K10

Bestelgegevens

Bestelnummer	268858 K10
GTIN	4047109064669
Artikelklasse	24T

Omschrijving

DOHT 11T304 links K10 Soort: K10

Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm

Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 200 m/min

Snij snelheid v_c Neventoepassing: 300 - 500 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Hoofdtoepassing	K
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	200 m/min
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snedeccondities	continu
Snij snelheid v_c Neventoepassing	300 - 500 m/min
Neventoepassing	N
Soort	K10

ISO-code wisselplaat	DOHT 11T304 L
Aantal wisselingen/snijkmanten	2
Productnaamattribuut	W60
Spaanhoek	12 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien