


**TOHX 06T103 neutraal, W30, Soort: BK8425**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	268886 BK8425
GTIN	4047109179912
Artikelklasse	24T

**Omschrijving**

TOHX 06T103 neutraal BK8425 Soort: BK8425

Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Voeding  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/omw,

Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 260 m/min

Snij snelheid  $v_c$  Neventoepassing: 120 - 160 m/min

**Technische beschrijving**

Hoekradius	0,3 mm
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Snedecndities	sterk onderbroken
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 260 m/min
Hoofdtoepassing	P
Neventoepassing	M
Snij snelheid $v_c$ Neventoepassing	120 - 160 m/min
Soort	BK8425
Voeding $f$	0,1 - 0,2 mm/omw,

Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TOHX 06T103 N
Aantal wisselingen/snijkanten	3
Productnaamattribuut	W30
Spaanhoek	0 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien