


DOHT 11T304 rechts, W60, Soort: BK6425

Bestelgegevens

Bestelnummer	268856 BK6425
GTIN	4047109225312
Artikelklasse	24T

Omschrijving

DOHT 11T304 rechts BK6425 Soort: BK6425

Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mm

Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/min

Snij snelheid v_c Neventoepassing: 100 - 180 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
Soort	BK6425
Hoofdtoepassing	P
Neventoepassing	M
Snededcondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Snij snelheid v_c Neventoepassing	100 - 180 m/min
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,

ISO-code wisselplaat	DOHT 11T304 R
Aantal wisselingen/snijanten	2
Productnaamattribuut	W60
Spaanhoek	12 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien