

**TOHX 140305 neutraal, W30, Soort: BK8425****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268888 BK8425
GTIN	4047109180277
Artikelklasse	24T

Omschrijving

TOHX 140305 neutraal BK8425 Soort: BK8425

Spaanbreker: G06

Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mm

Voeding f : 0,1 - 0,2 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 260 m/min

Snijnsnelheid v_c Neventoepassing: 120 - 160 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 260 m/min
Snijmateriaal	HM
Snededcondities	sterk onderbroken
Soort	BK8425
Voeding f	0,1 - 0,2 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Neventoepassing	120 - 160 m/min

Spaanbreker	G06
Hoekradius	0,5 mm
Neventoepassing	M
Hoofdtoepassing	P
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	TOHX 140305 N
Aantal wisselingen/snijkmanten	3
Productnaamattribuut	W30
Spaanhoek	0 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien