


**DOHT 070202 links, W60, Soort: K10**

**Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 268857 K10    |
| GTIN          | 4047109037014 |
| Artikelklasse | 24T           |

**Omschrijving**

DOHT 070202 links K10 Soort: K10

Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Voeding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/omw,

Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 200 m/min

Snijnsnelheid  $v_c$  Neventoepassing: 300 - 500 m/min

**Technische beschrijving**

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,5 - 2,5 mm        |
| Soort                               | K10                 |
| Voeding $f$                         | 0,05 - 0,25 mm/omw, |
| Snedecndities                       | continu             |
| Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 200 m/min           |
| Neventoepassing                     | N                   |
| Snijnsnelheid $v_c$ Neventoepassing | 300 - 500 m/min     |
| Hoofdtoepassing                     | K                   |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| ISO-code wisselplaat         | DOHT 070202 L                |
| Aantal wisselingen/snijanten | 2                            |
| Productnaamattribuut         | W60                          |
| Spaanhoek                    | 12 graden                    |
| Producttype                  | Wisselplaat voor het draaien |