



WOHX 10T304 links, W00, Soort: P25M

Bestelgegevens

Bestelnummer	268922 P25M
GTIN	4047109056510
Artikelklasse	24T

Omschrijving

WOHX 10T304 links P25M Soort: P25M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/min
 Snij snelheid v_c Neventoepassing: 120 - 180 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Neventoepassing	120 - 180 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Soort	P25M
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
Neventoepassing	M
Snededcondities	licht onderbroken

Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	WOHX 10T304 L
Productnaamattribuut	W00
Spaanhoek	12 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien