



WOHX 02T001 rechts, W00, Soort: P40

Bestelgegevens

Bestelnummer	268894 P40
GTIN	4047109055339
Artikelklasse	24T

Omschrijving

WOHX 02T001 rechts P40 Soort: P40
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,2 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 220 m/min
 Snijsnelheid v_c Neventoepassing: 80 - 160 m/min

Technische beschrijving

Neventoepassing	M
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 220 m/min
Hoofdtoepassing	P
Snedecndities	sterk onderbroken
Snijsnelheid v_c Neventoepassing	80 - 160 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,2 mm
Hoekradius	0,1 mm
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,

Soort	P40
ISO-code wisselplaat	WOHX 02T001 R
Aantal wisselingen/snijanten	3
Productnaamattribuut	W00
Spaanhoek	12 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien