

 KOMET**WOHX 05T302 rechts, W01, Soort: BK6425**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268896 BK6425
GTIN	4047109225954
Artikelklasse	24T

Omschrijving

WOHX 05T302 rechts BK6425 Soort: BK6425

Spaanbreker: G12

Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mmVoeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/minSnijsnelheid v_c Neventoepassing: 120 - 180 m/min

Technische beschrijving

Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Hoekradius	0,2 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Neventoepassing	M
Snijmateriaal	HM

Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	BK6425
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Snij snelheid v_c Neventoepassing	120 - 180 m/min
Spaanbreker	G12
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	WOHX 05T302 R
Aantal wisselingen/snij kanten	3
Productnaamattribuut	W01
Spaanhoek	12 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien