

 KOMET**WOHX 080402 rechts, W01, Soort: BK6425**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268902 BK6425
GTIN	4047109224179
Artikelklasse	24T

Omschrijving

WOHX 080402 rechts BK6425 Soort: BK6425

Spaanbreker: G12

Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mmVoeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/minSnijsnelheid v_c Neventoepassing: 120 - 180 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,2 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM
Soort	BK6425
Snijsnelheid v_c Neventoepassing	120 - 180 m/min
Spaanbreker	G12
Snedecondities	licht onderbroken

Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Neventoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	WOHX 080402 R
Aantal wisselingen/snij kanten	3
Productnaamattribuut	W01
Spaanhoek	12 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien