

 KOMET**TOGX 06T102 neutraal, W57, Soort: BK8430**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268863 BK8430
GTIN	4047109201484
Artikelklasse	24T

Omschrijving

TOGX 06T102 neutraal BK8430 Soort: BK8430

Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mmVoeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/minSnijsnelheid v_c Neventoepassing: 120 - 180 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
Snedecndities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,2 mm
Neventoepassing	M
Snijsnelheid v_c Neventoepassing	120 - 180 m/min
Soort	BK8430

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	TOGX 06T102
Aantal wisselingen/snijanten	3
Productnaamattribuut	W57
Spaanhoek	14 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien