



WOHX 060302 rechts, W00, Soort: BK6425

Bestelgegevens

Bestelnummer	268897 BK6425
GTIN	4047109225664
Artikelklasse	24T

Omschrijving

WOHX 060302 rechts BK6425 Soort: BK6425

Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mm

Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/min

Snij snelheid v_c Neventoepassing: 120 - 180 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Neventoepassing	120 - 180 m/min
Neventoepassing	M
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Soort	BK6425
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm

Snedeccondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	WOHX 060302 R
Aantal wisselingen/snijanten	3
Productnaamattribuut	W00
Spaanhoek	6 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien