


**DOHT 070202 neutraal, W79, Soort: K10****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 268859 K10    |
| GTIN          | 4047109037090 |
| Artikelklasse | 24T           |

**Omschrijving**

DOHT 070202 neutraal K10 Soort: K10  
Spaanbreker: K10  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 200 m/min  
Snijsnelheid  $v_c$  Neventoepassing: 300 - 500 m/min

**Technische beschrijving**

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Neventoepassing                    | N               |
| Snijmateriaal                      | HM              |
| Snijsnelheid $v_c$ Neventoepassing | 300 - 500 m/min |
| Soort                              | K10             |
| Snijdiepte $a_p$                   | 0,5 - 2,5 mm    |
| Spaanbreker                        | K10             |
| Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 200 m/min       |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Hoekradius                   | 0,2 mm                       |
| Hoofdtoepassing              | K                            |
| Fijn/ruw-indeling            | Nabewerken                   |
| Snedecondities               | continu                      |
| Voeding f                    | 0,05 - 0,25 mm/omw,          |
| Coating                      | gecoat                       |
| ISO-code wisselplaat         | DOHT 070202                  |
| Aantal wisselingen/snijanten | 2                            |
| Productnaamattribuut         | W79                          |
| Spaanhoek                    | 12 graden                    |
| Producttype                  | Wisselplaat voor het draaien |