


 KOMET**WOHX 080402 rechts, W01, Soort: P25M**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268902 P25M
GTIN	4047109057326
Artikelklasse	24T

Omschrijving

WOHX 080402 rechts P25M Soort: P25M

Spaanbreker: G12

Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mmVoeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/minSnijsnelheid v_c Neventoepassing: 120 - 180 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
Neventoepassing	M
Snijsnelheid v_c Neventoepassing	120 - 180 m/min
Snedecondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,2 mm

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Soort	P25M
Spaanbreker	G12
Snijmateriaal	HM
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	WOHX 080402 R
Aantal wisselingen/snijkanten	3
Productnaamattribuut	W01
Spaanhoek	12 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien