


**WOHX 060302 rechts, W00, Soort: K10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268897 K10
GTIN	4047109055926
Artikelklasse	24T

Omschrijving

WOHX 060302 rechts K10 Soort: K10
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 200 m/min
Snijsnelheid v_c Neventoepassing: 300 - 500 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Neventoepassing	N
Soort	K10
Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,2 mm
Snijsnelheid v_c Neventoepassing	300 - 500 m/min
Hoofdtoepassing	K
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	200 m/min

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	WOHX 060302 R
Aantal wisselingen/snijanten	3
Productnaamattribuut	W00
Spaanhoek	6 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien