



WOHX 02T001 rechts, W00, Soort: BK6440

Bestelgegevens

Bestelnummer	268894 BK6440
GTIN	4047109226371
Artikelklasse	24T

Omschrijving

WOHX 02T001 rechts BK6440 Soort: BK6440
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,2 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 240 m/min
 Snij snelheid v_c Neventoepassing: 80 - 160 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Soort	BK6440
Snedecndities	sterk onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 240 m/min
Neventoepassing	M
Snij snelheid v_c Neventoepassing	80 - 160 m/min
Hoekradius	0,1 mm

Snijdiepte a_p	0,5 - 1,2 mm
ISO-code wisselplaat	WOHX 02T001 R
Aantal wisselingen/snijkmanten	3
Productnaamattribuut	W00
Spaanhoek	12 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien