


TOHX 090202 rechts, W30, Soort: BK6425

Bestelgegevens

Bestelnummer	268873 BK6425
GTIN	4047109224995
Artikelklasse	24T

Omschrijving

TOHX 090202 rechts BK6425 Soort: BK6425
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/min
 Snijsnelheid v_c Neventoepassing: 120 - 180 m/min

Technische beschrijving

Snedecndities	licht onderbroken
Hoekradius	0,2 mm
Neventoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Snijsnelheid v_c Neventoepassing	120 - 180 m/min
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
Snijmateriaal	HM

Soort	BK6425
ISO-code wisselplaat	TOHX 090202 R
Aantal wisselingen/snijanten	3
Productnaamattribuut	W30
Spaanhoek	6 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien