


TOHX 140305 rechts, W30, Soort: BK6425

Bestelgegevens

Bestelnummer	268876 BK6425
GTIN	4047109225169
Artikelklasse	24T

Omschrijving

TOHX 140305 rechts BK6425 Soort: BK6425
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/min
 Snijsnelheid v_c Neventoepassing: 120 - 180 m/min

Technische beschrijving

Neventoepassing	M
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	licht onderbroken
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
Snijsnelheid v_c Neventoepassing	120 - 180 m/min
Hoekradius	0,5 mm
Soort	BK6425
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,

Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
ISO-code wisselplaat	TOHX 140305 R
Aantal wisselingen/snijkmanten	3
Productnaamattribuut	W30
Spaanhoek	12 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien