


**WOHX 08T302 rechts, W00, Soort: P25M****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268904 P25M
GTIN	4047109072640
Artikelklasse	24T

**Omschrijving**

WOHX 08T302 rechts P25M Soort: P25M  
Spaanbreker: G12  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/min  
Snijsnelheid  $v_c$  Neventoepassing: 120 - 180 m/min

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Soort	P25M
Hoekradius	0,2 mm
Spaanbreker	G12
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Snijnsnelheid $v_c$ Neventoepassing	120 - 180 m/min
Snedeccondities	licht onderbroken
Neventoepassing	M
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	WOHX 08T302 R
Aantal wisselingen/snij-kanten	3
Productnaamattribuut	W00
Spaanhoek	12 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien