

 KOMET**TOHX 06T102 links, W30, Soort: BK8425****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268878 BK8425
GTIN	4047109179653
Artikelklasse	24T

Omschrijving

TOHX 06T102 links BK8425 Soort: BK8425
Spaanbreker: G12
Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,2 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 260 m/min
Snijsnelheid v_c Neventoepassing: 120 - 160 m/min

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Soort	BK8425
Snijsnelheid v_c Neventoepassing	120 - 160 m/min
Snedeccondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	G12
Snijmateriaal	HM
Neventoepassing	M
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 260 m/min

Voeding f	0,1 - 0,2 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Hoekradius	0,2 mm
Hoofdtoepassing	P
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	TOHX 06T102 L
Aantal wisselingen/snijanten	3
Productnaamattribuut	W30
Spaanhoek	12 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien