



Amerikaanse overall Newark, zwart, Confectiemaat DE: 56



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 091591 56 |
| GTIN | 5707209833709 |
| Artikelklasse | 04I |

Omschrijving

Uitvoering:

Mascot® INDUSTRY. Klassieke industriële werkkledinglijn, eenkleurig met contrasterende naden. Bijzonder robuust en sterk dankzij drievoudige platte naden. Ontwikkeld in samenwerking met industriële wasserijen. Leverbaar in verschillende kleuren en stofkwaliteiten. **Amerikaanse overall** met verstelbare schouderbanden en regelbare band.

- **Binnenzak met klittenbandsluiting.**
- **Bovenzak met klep en blinde drukknopen.**
- **In hoogte verstelbare kniekussenzakken.**
- **Gecertificeerd volgens EN 14404 in combinatie met kniekussen nr. 091809.**

Omschrijving:

Ergonomische pasvorm met voorgevormde pijpen.

- **Gulp met ritssluiting.**
- **Voorzakken en achterzakken met klep en blinde drukknopen.**
- **Beenzak met klep en blinde drukknopen.**
- **Versterkte duimstokvak.**

Opmerking:

Maat 46L – 56L voor slanke maten. **Maat 46S – 56S** voor korte (buik)maten.

Op aanvraag in andere kleuren, maten en stofkwaliteiten leverbaar. Een maattabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus.

Amerikaanse overall in **korenblauwe** uitvoering onder nr. 091592.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Confectiemaat DE | 56 |
| Serie | INDUSTRY |
| Geslacht | Heren |
| Materiaalsamenstelling | 65% Polyester |
| Materiaalsamenstelling | 35% Katoen |
| Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 270 g/m ² |
| Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 |
| Kleding standaard | UV-standaard 801 |
| Wassen | 60 °C Bonte was |
| Wassen | Geschikt voor industrieel wassen |
| Kleur | zwart |
| Norm | EN 14404 |
| Producttype | Tuinbroek |

Accessoires

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Kniekussens Waterloo1 paar Type KNEE | 091809 KNEE |
|--------------------------------------|-------------|