

**Garant****Elektronica-zijsnijtang, kleine kopvorm, KW, Totale lengte: 125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	726180 125
GTIN	4045197976475
Artikelklasse	71B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Nauwkeurig bewerkt, met slanke vorm. Snijkanten inductief gehard (62 – 64 HRC). Spiegelvrij oppervlak, mat gestraald met ingelegd scharnier en verzonken schroef. Dubbele, verwisselbare veer voor eenvoudige bediening. **Tweecomponenten**-grepen van antistatisch materiaal. **ESD-veilig**. Snijkanten precisiegeslepen.

**Materiaal:**

CNC-bewerkt speciaal gereedschapsstaal voor uiterst nauwkeurige toleranties.

**Technische beschrijving**

Snijcapaciteit koperdraad tot Ø	0,1 - 1 mm
totale lengte	125 mm
Snijlengte	10 mm
Kopbreedte	10 mm
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Snijhoek	Zonder facet
Productnaamattribuut	KW
Producttype	Snijdende tang

