

Meetpennenset in houten box Tolerantieklasse 1, Type: 0,5-1



Bestelgegevens

Bestelnummer	483820 0,5-1
GTIN	2050001957009
Artikelklasse	48A

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig kaliberstaal, gehard (60 ± 2 HRC) en ontlaten. De meetpennensets zijn overzichtelijk opgeborgen in een houten box met boringen met maataanduiding (vanaf 1,5 mm \varnothing zijn ook de meetpennen van opdruk voorzien). Meetpenlengte 40 mm t/m \varnothing 0,99 mm, daarboven 70 mm.

Tolerantieklasse 1: pen- $\varnothing \pm 0,001$ mm. 1 houten box.

Toepassing:

Voor werkzaamheden aan de kaliberboormachine of in de gereedschapsmakerij en installatiebouw. Bijv. voor het meten van boringstoleranties, de positiecontrole van boringen, controle van de afstandstoleranties tussen twee boringen, tandwiel- of schroefdraadmetingen, hoek- en profielcontroles, etc.

Technische beschrijving

Nominale maten van/tot	0,5 - 1 mm
Oplopend met	0,01 mm
Aantal meetpennen	51
Norm	DIN 2269
Tolerantieklasse	1

Hardheid	60 ± 2 HRC
Materiaal	Kaliberstaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S18
Producttype	Meetpen

Dienstverlening

KalibratieMeetpennenset Setinhoud 50	020880 50
DAkKS-kalibratieMeetpennenset Setinhoud 50	020890 50