



Digitale schuifmaat 'Ultra Light', Meetbereik: 600mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	415542 600
GTIN	7640125712414
Artikelklasse	46A

Omschrijving

Uitvoering:

Extreem lichte schuifmaten. Linaal van aluminium kokerprofiel, zeer hoge stijfheid dankzij vier geharde, geslepen stalen kernen. Zeer grote LCD-weergave cijferhoogte 20 mm. Buitenmeetbekken van roestvrij, gehard staal met titaniumcoating. Meetkrachtbegrenzing voor constante meetkracht (7,5 – 11,5 N). Verwisselbare cilindrische pennen voor binnenmetingen. Functies: Preset, Max-/Min-, Delta, weergave van de bovenste en onderste tolerantiegrenswaarden.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Incl. 1 batterij nr. 081560 maat CR2032, 2 pennen voor binnenmeting bij de bek.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948.

Technische beschrijving

Norm	Fabrieksnorm
Maximale afwijking	0,04 mm
Kalibratie	A1
Aantal inbegrepen batterijen	1
Aflezings	0,01 mm
Meetbereik	0 - 600 mm

Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Beklengte	202 mm
Cijferhoogte LCD-weergave	20 mm
Aflezingsomschakelbaar	0,0005 inch
Gewicht	1,5 kg
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021000 1000
DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021010 1000

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
--	---------------