

Garant**Zachte hamer met rubberdoppen, zwart, Behuizings-Ø / -materiaal: 30Gmm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	752500 30G
GTIN	4045197976581
Artikelklasse	71D

Omschrijving

Uitvoering:

Hamer met terugslagdemping en uitneembare functionele doppen voor gebruik als normale zachte hamer. Stabiele, tweedelige fijn gegoten behuizing van hoogwaardig temperstaal. Doppen combineerbaar en verwisselbaar. Met steel van Amerikaans hickory-hout, gelakt.

Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Reservesteel onder nr. 752530 en reservedoppen onder nr. 752540 – 752560 verkrijgbaar.

Technische beschrijving

Totale lengte	300 mm
Lengte van de steel	260 mm
Lengte van de kop met doppen	92 mm
Gewicht zonder doppen	228 g
Slagoppervlak-Ø van de doppen	30 mm
Kleur	zwart
terugslagvrij	ja
Doppen combineerbaar	ja

Producttype

Hamer

Accessoires

Hickory-hamersteel Voor behuizings-Ø 30 mm

752530 30

Rubberdop, zacht Voor terugslagvrije hamer 30

752540 30

Kunststof dop, middelhard Voor terugslagvrije hamer 30

752550 30

Nylon dop, hard Voor terugslagvrije hamer 30

752560 30