

Garant**Zachte hamer met rubberdoppen, zwart, Behuizings-Ø / -materiaal: 40Gmm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	752500 40G
GTIN	4045197976598
Artikelklasse	71D

Omschrijving

Uitvoering:

Hamer met terugslagdemping en uitneembare functionele doppen voor gebruik als normale zachte hamer. Stabiele, tweedelige fijn gegoten behuizing van hoogwaardig temperstaal. Doppen combineerbaar en verwisselbaar. Met steel van Amerikaans hickory-hout, gelakt.

Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Reservesteel onder nr. 752530 en reservedoppen onder nr. 752540 – 752560 verkrijgbaar.

Technische beschrijving

Totale lengte	330 mm
Slagoppervlak-Ø van de doppen	40 mm
Gewicht zonder doppen	418 g
Lengte van de kop met doppen	116 mm
Lengte van de steel	275 mm
Kleur	zwart
terugslagvrij	ja
Doppen combineerbaar	ja

Producttype

Hamer

Accessoires

Nylon dop, hard Voor terugslagvrije hamer 40

752560 40

Kunststof dop, middelhard Voor terugslagvrije hamer 40

752550 40

Rubberdop, zacht Voor terugslagvrije hamer 40

752540 40

Hickory-hamersteel Voor behuizings-Ø 40 mm

752530 40