

Garant**Zachte hamer met nylon doppen, naturel, Behuizings-Ø / -materiaal: 50Gmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	752520 50G
GTIN	4045197978059
Artikelklasse	71D

Omschrijving**Uitvoering:**

Hamer met terugslagdemping en uitneembare functionele doppen voor gebruik als normale zachte hamer. Stabiele, tweedelige fijn gegoten behuizing van hoogwaardig temperstaal. Doppen combineerbaar en verwisselbaar. Met steel van Amerikaans hickory-hout, gelakt.

Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Reservesteel onder nr. 752530 en reservedoppen onder nr. 752540 – 752560 verkrijgbaar.

Technische beschrijving

Totale lengte	380 mm
Gewicht zonder doppen	785 g
Lengte van de kop met doppen	138 mm
Slagoppervlak-Ø van de doppen	50 mm
Lengte van de steel	310 mm
Kleur	naturel
terugslagvrij	ja
Doppen combineerbaar	ja

Producttype

Hamer

Accessoires

Nylon dop, hard Voor terugslagvrije hamer 50

752560 50

Kunststof dop, middelhard Voor terugslagvrije hamer 50

752550 50

Hickory-hamersteel Voor behuizings-Ø 50 mm

752530 50

Rubberdop, zacht Voor terugslagvrije hamer 50

752540 50