

Garant**Zachte hamer met nylon doppen, naturel, Behuizings-Ø / -materiaal: 40Gmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	752520 40G
GTIN	4045197978042
Artikelklasse	71D

Omschrijving**Uitvoering:**

Hamer met terugslagdemping en uitneembare functionele doppen voor gebruik als normale zachte hamer. Stabiele, tweedelige fijn gegoten behuizing van hoogwaardig temperstaal. Doppen combineerbaar en verwisselbaar. Met steel van Amerikaans hickory-hout, gelakt.

Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Reservesteel onder nr. 752530 en reservedoppen onder nr. 752540 – 752560 verkrijgbaar.

Technische beschrijving

Lengte van de kop met doppen	116 mm
Totale lengte	330 mm
Gewicht zonder doppen	418 g
Lengte van de steel	275 mm
Slagoppervlak-Ø van de doppen	40 mm
Kleur	naturel
terugslagvrij	ja
Doppen combineerbaar	ja

Producttype

Hamer

Accessoires

Hickory-hamersteel Voor behuizings-Ø 40 mm

752530 40

Rubberdop, zacht Voor terugslagvrije hamer 40

752540 40

Kunststof dop, middelhard Voor terugslagvrije hamer 40

752550 40

Nylon dop, hard Voor terugslagvrije hamer 40

752560 40