

**Garant****Zachte hamer met nylon doppen, naturel, Behuizings-Ø / -materiaal: 80Gmm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	752520 80G
GTIN	4045197978073
Artikelklasse	71D

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Hamer met terugslagdemping en uitneembare functionele doppen voor gebruik als normale zachte hamer. Stabiele, tweedelige fijn gegoten behuizing van hoogwaardig temperstaal. Doppen combineerbaar en verwisselbaar. Met steel van Amerikaans hickory-hout, gelakt.

**Toepassing:**

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

**Reservedeel:**

Reservesteel onder nr. 752530 en reservedoppen onder nr. 752540 – 752560 verkrijgbaar.

## Technische beschrijving

Slagoppervlak-Ø van de doppen	80 mm
Lengte van de steel	400 mm
Gewicht zonder doppen	1895 g
Lengte van de kop met doppen	175 mm
Totale lengte	500 mm
Kleur	naturel
terugslagvrij	ja
Doppen combineerbaar	ja

Producttype

Hamer

---

**Accessoires**

Nylon dop, hard Voor terugslagvrije hamer 80

752560 80

Rubberdop, zacht Voor terugslagvrije hamer 80

752540 80

Hickory-hamersteel Voor behuizings-Ø 80 mm

752530 80