

Garant**Zachte hamer met nylon doppen, naturel, Behuizings-Ø / -materiaal: 60Gmm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	752520 60G
GTIN	4045197978066
Artikelklasse	71D

Omschrijving

Uitvoering:

Hamer met terugslagdemping en uitneembare functionele doppen voor gebruik als normale zachte hamer. Stabiele, tweedelige fijn gegoten behuizing van hoogwaardig temperstaal. Doppen combineerbaar en verwisselbaar. Met steel van Amerikaans hickory-hout, gelakt.

Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Reservesteel onder nr. 752530 en reservedoppen onder nr. 752540 – 752560 verkrijgbaar.

Technische beschrijving

Slagoppervlak-Ø van de doppen	60 mm
Totale lengte	410 mm
Lengte van de steel	335 mm
Lengte van de kop met doppen	149 mm
Gewicht zonder doppen	940 g
Kleur	naturel
terugslagvrij	ja
Doppen combineerbaar	ja

Producttype

Hamer

Accessoires

Hickory-hamersteel Voor behuizings-Ø 60 mm

752530 60

Nylon dop, hard Voor terugslagvrije hamer 60

752560 60

Kunststof dop, middelhard Voor terugslagvrije hamer 60

752550 60

Rubberdop, zacht Voor terugslagvrije hamer 60

752540 60