

Garant**Zachte hamer met kunststof doppen, rood, Behuizings-Ø / -materiaal:
50Gmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	752510 50G
GTIN	4045197977014
Artikelklasse	71D

Omschrijving**Uitvoering:**

Hamer met terugslagdemping en uitneembare functionele doppen voor gebruik als normale zachte hamer. Stabiele, tweedelige fijn gegoten behuizing van hoogwaardig temperstaal. Doppen combineerbaar en verwisselbaar. Met steel van Amerikaans hickory-hout, gelakt.

Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Reservesteel onder nr. 752530 en reservedoppen onder nr. 752540 – 752560 verkrijgbaar.

Technische beschrijving

Lengte van de steel	310 mm
Totale lengte	380 mm
Lengte van de kop met doppen	138 mm
Gewicht zonder doppen	785 g
Slagoppervlak-Ø van de doppen	50 mm
Kleur	rood
terugslagvrij	ja
Doppen combineerbaar	ja

Producttype

Hamer

Accessoires

Hickory-hamersteel Voor behuizings-Ø 50 mm

752530 50

Nylon dop, hard Voor terugslagvrije hamer 50

752560 50

Rubberdop, zacht Voor terugslagvrije hamer 50

752540 50

Kunststof dop, middelhard Voor terugslagvrije hamer 50

752550 50