

Garant**Zachte hamer met kunststof doppen, rood, Behuizings-Ø / -materiaal:
30Gmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	752510 30G
GTIN	4045197976390
Artikelklasse	71D

Omschrijving**Uitvoering:**

Hamer met terugslagdemping en uitneembare functionele doppen voor gebruik als normale zachte hamer. Stabiele, tweedelige fijn gegoten behuizing van hoogwaardig temperstaal. Doppen combineerbaar en verwisselbaar. Met steel van Amerikaans hickory-hout, gelakt.

Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Reservesteel onder nr. 752530 en reservedoppen onder nr. 752540 – 752560 verkrijgbaar.

Technische beschrijving

Lengte van de steel	260 mm
Totale lengte	300 mm
Gewicht zonder doppen	228 g
Lengte van de kop met doppen	92 mm
Slagoppervlak-Ø van de doppen	30 mm
Kleur	rood
terugslagvrij	ja
Doppen combineerbaar	ja

Producttype

Hamer

Accessoires

Rubberdop, zacht Voor terugslagvrije hamer 30

752540 30

Nylon dop, hard Voor terugslagvrije hamer 30

752560 30

Kunststof dop, middelhard Voor terugslagvrije hamer 30

752550 30

Hickory-hamersteel Voor behuizings-Ø 30 mm

752530 30