

**Accu-klopboorschroefmachine, Type: GSB1821****Bestelgegevens**

Bestelnummer	070105 GSB1821
GTIN	3165140979436
Artikelklasse	03B

Omschrijving**Uitvoering:**

Bosch accu-klopboorschroefmachine voor de zwaarste schroef-, boor- en klopboortoepassingen.

- **Electronic Cell Protection (ECP) beschermt de accu tegen oververhitting en diepe ontlading.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) beschermt de motor tegen overbelasting.**
- **Mechanische, meertraps draaimomentuitschakeling.**
- **Praktische riemclip (niet bij 070104).**
- **Geïntegreerd led-licht, weergave van de acculaadtoestand.**
- **Snelspanboorhouder.**

Robuuste accus Schroefmachine met krachtige DC-motor. Met motorrem.

Levering:

Inclusief lader en L-BOXX.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders 073851 e.v. en 073866 e.v.

Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Fabrikantnummer: GSB 18V-21

Aantal inbegrepen accu's: 2

Accutype: Lithium-ion

Accucapaciteit: 2 Ah
 Accuspanning: 18 V
 Motortype: 4-polige DC-motor

Technische beschrijving

Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie	2,5 m/s ²
Accuspanning	18 V
Maximale spiraalboor-Ø in staal	10 mm
Maximaal toerental 2e versnelling	1800 min ⁻¹
Fabrikantnummer	GSB 18V-21
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Maximaal draaimoment hard	55 Nm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Gewicht	1,5 kg
Maximaal draaimoment zacht	21 Nm
Typisch gebruik	Medium
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Maximale spiraalboor-Ø in hout	35 mm
Accucapaciteit	2 Ah
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 480 min ⁻¹
Motortype	4-polige DC-motor
Aantal inbegrepen accu's	2
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Klopboorschroefmachine

Accessoires

Acculader Type 1880CV	073866 1880CV
-----------------------	---------------

Starterset Wireless Charging Type GAL1830W

073862 GAL1830W

Li-ion-accu Accutype, accuspanning B18 V

073851 B18