

**Garant****Reciprozaagbladen, set, Omschrijving: 1155CHM****Bestelgegevens**

Bestelnummer	588600 1155CHM
GTIN	4045197977342
Artikelklasse	51S

**Omschrijving****Uitvoering:**

Reciprozaagbladen **voor metaal. HM-uitgeruste tanden**, voor zeer hoge belastbaarheid en een flexibele drager.

**Opmerking:**

Aantal slagen reduceren, zonder pendeling werken, koelmiddel gebruiken.

**Technische beschrijving**

Omschrijving	1155CHM
Bladlengte	225 mm
Aantal bladen	1
Tandsteek	3 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Zaagbladmateriaal	HM
Snedetype	rechte snede snel (grof)
Snedetype	haakse snede
Plaatdikte (geperforeerde plaat)	4-12 mm
Metalen profiel (open)	< 175 mm
Aandrijfmachine	Reciprozaag
Producttype	Reciprozaagblad

