

Garant

Houder voor profielbroots metrisch $\varnothing d = 16$ mm, Schacht- $\varnothing D_S$: 40mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	293026 40
GTIN	4045197977427
Artikelklasse	29K

Omschrijving

T.b.v.:

CNC- en conventionele machines.

Accessoires:

Positioneringshulp (nr. 293000) en pensleutel (nr. 293006).

Uitdrijfspie voor MK-schachten kunnen onder nr. 293008 in de maten MK2, MK3 en MK4 worden besteld.

Opmerking:

- **Let op: Altijd geschikte broots- \varnothing gebruiken.**
- **Andere schachtaansluitingen op aanvraag.**

Technische beschrijving

L	76 mm
Schachtlengte L_s	50 mm
Schachttype	cilinderschacht
Schacht- $\varnothing D_s$	40 mm

Gegevensblad

Ø d	16 mm
Ø D	58 mm
Inwendige koeling	nee
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

Accessoires

Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 12 mm	293006 12
Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 16 mm	293006 16
Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 5 mm	293006 5
Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 8 mm	293006 8