

**HOLEX****Handschoenen, paar met noppen, Handschoenmaat: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094287 10
GTIN	4045197977540
Artikelklasse	02H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Handschoenen met extra noppen voor een verbeterde grip.

Handschoenen met PU-nitrilschuimlaag op waterbasis voor een goed tastgevoel en een goede grip in droge en enigszins vochtige of oliebesmeurde werkomgevingen. Goede pasvorm en nauwkeurig tastgevoel dankzij de innovatieve breitechnologie met polyamide-lycra-vezels. **Vrij van DMF.** Bijzonder geschikt voor montage van kleine onderdelen, goederenontvangst en -verzending, onderhoudswerkzaamheden.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Handschoenmaat	10
Beschermingscategorie	Categorie II

Handschoentype	Universele handschoenen
Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100
Inhoud	12
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
Handschoeneigenschap	Huidvriendelijk voor personen met een allergie
EN 388	4131X
Dragermateriaal	Lycra®, polyamide
Coating	PU op waterbasis / nitril
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Allround
Lengte	255 mm
Kleur	zwart / grijs
Breitechnologie	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Producttype	Universele handschoenen