



Zelfcentrerende tweearmige trekker, Type: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	881000 3
GTIN	4021176016288
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Handzame vorm met **spanwijdte-instelling met gewricht**. Zodra de spindel druk uitoefent, neemt automatisch de kracht toe waarmee de armen het te trekken onderdeel omvatten.

Trekkerarmen van hoogwaardig gereedschapsstaal.

Spanwijdte buiten: 23 - 160 mm

Spandiepte tot: 160 mm

Vermogen: 6 t

Technische beschrijving

Spanwijdte buiten	23 - 160 mm
Spandiepte tot	160 mm
Vermogen	6 t
Aantal haken	2
Buitenzeskant	19 mm
maximaal draaimoment	140 Nm

Gewicht	1,9 kg
Zelfcentrerend	ja
Producttype	Tweearmige trekker