



Tweearmige trekker met snelverstelling, slanke trekkerarmen, Type: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	880450 3
GTIN	4021176756634
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Met **extreem slanke trekkerarmen**.

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor smalle tussenruimtes en slecht toegankelijke ruimtes.

Technische beschrijving

Spanwijdte binnen	180 - 340 mm
Spanwijdte buiten	65 - 250 mm
Spandiepte tot	200 mm
Vermogen	9 t
Aantal haken	2
Buitenzeskant	27 mm
maximaal draaimoment	250 Nm
Gewicht	6,885 kg

Producttype

Tweearmige trekker