

Honeywell**Handschoenen, paar Polytril™, Handschoenmaat: 7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094370 7
GTIN	3603835500034
Artikelklasse	09A

Omschrijving**Uitvoering:**

Polytril™. Handschoen met nitrillaag voor het werken met kleine onderdelen in vettige, vochtige en vuile omgevingen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Grip bij natheid	goed
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.
Tastgevoel	goed
Pasvorm	zeer goed
Grip bij olie	zeer goed
Ademend	goed

Materiaal coating	nitril
Handschoenmaat	7
DMF-vrij	nee
Fabrikantnummer	Polytril
Serie	Polytril™
Handschoentype	Universele handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100
Inhoud	10
Handschoeneigenschap	Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
EN 388	4121X
Dragermateriaal	Polyamide
Coating	Nitril
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Allround
Lengte	220 - 260 mm
Kleur	wit / grijs
Gewicht	36-50 g
Breitechnologie	13G
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	1
Producttype	Universele handschoenen