



Tweearmige trekker, Type: 4



Bestelgegevens

Bestelnummer	880930 4
GTIN	4021176956317
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Met omkeerbare armen (**voor binnen- en buitentrekopdrachten**), sterke drager en sterke spindel. De benodigde spanwijdte wordt eenvoudig ingesteld door de armen te verschuiven.

Toepassing:

Een snel op de benodigde spanwijdte in te stellen trekker voor tandwielen, lagers, poelies enz.

Spanwijdte buiten: 350 mm

Spanwijdte binnen: 195 - 365 mm

Spandiepte tot: 250 mm

Vermogen: 7 t

Technische beschrijving

Vermogen	7 t
Spandiepte tot	250 mm
Spanwijdte binnen	195 - 365 mm
Spanwijdte buiten	350 mm

Buitenzeskant	22 mm
Aantal haken	2
Gewicht	6,21 kg
Producttype	Tweearmige trekker