

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Penseelborstel met gedraaide draad staaldraad, Borstel-Ø D1×
borstedraaddikte: 28X0,25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574800 28X0,25
GTIN	4017359071434
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Glad, **gedraaid** draad, geperst in stalen huls, **schacht-Ø 6 mm**, gelijkmatige draaddichtheid, uiterst slijtbestendig.

Toepassing:

Voor het ontbramen, het verwijderen van slakken en voor alle middelzware tot zware borstelwerkzaamheden.

De **borstel gaat afhankelijk van het toerental meer of minder ver open en kan daardoor ook in krappe ruimtes** komen, bijvoorbeeld aan de binnenzijde van behuizingen.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	20000 min ⁻¹
Aantal gedraaide draaddelen	12
Borstel-Ø D ₁	28 mm
Lengte borsteldeel H ₁	28 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm
Bezettingmateriaal	Staaldraad
Draaiing van draaddelen	linksom gedraaid
Producttype	Penseelborstel

