



Zelfcentrerende tweearmige trekker, Type: 4



Bestelgegevens

Bestelnummer	881000 4
GTIN	4021176016363
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Handzame vorm met **spanwijdte-instelling met gewricht**. Zodra de spindel druk uitoefent, neemt automatisch de kracht toe waarmee de armen het te trekken onderdeel omvatten.

Trekkerarmen van hoogwaardig gereedschapsstaal.

Spanwijdte buiten: 23 - 250 mm

Spandiepte tot: 200 mm

Vermogen: 7 t

Technische beschrijving

Spanwijdte buiten	23 - 250 mm
Vermogen	7 t
Spandiepte tot	200 mm
maximaal draaimoment	190 Nm
Aantal haken	2
Buitenzeskant	24 mm

Gewicht	3,28 kg
Zelfcentrerend	ja
Producttype	Tweearmige trekker