



## Zelfcentrerende driearmige trekker, Type: 0



### Bestelgegevens

Bestelnummer	881010 0
GTIN	4021176015526
Artikelklasse	83U

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Handzame vorm met **spanwijdte-instelling met gewricht**. Zodra de spindel druk uitoefent, neemt automatisch de kracht toe waarmee de armen het te trekken onderdeel omvatten.

Trekkerarmen van hoogwaardig gereedschapsstaal.

Spanwijdte buiten: 10 - 60 mm

Spandiepte tot: 50 mm

Vermogen: 1,5 t

### Technische beschrijving

Vermogen	1,5 t
Spanwijdte buiten	10 - 60 mm
Spandiepte tot	50 mm
Aantal haken	3
Gewicht	0,275 kg
Zelfcentrerend	ja

Producttype

Driearmige trekker